



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Wienerstige, aluminium, med trin i begge sider, Antal vanger: 2X6**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	966053 2X6
GTIN	4031405330122
Artikelklasse	98G

Beskrivelse**Udførelse:**

Vanger af rektangulært rør, riflede firkantsprosler 30×30 mm, solidt bertlet sammen med vangerne, konisk vangeføring til sikker opstilling. Øverste vangeender med endekapper. Skridsikker nivello® stigesko. Står meget stabilt og sikret mod spredning med 2 meget stærke perlonremme, transportsikringslasker. Forzinkede stålhængsler med forskruring.

Norm:**DIN EN 131.****Teknisk beskrivelse**

Stigelængde	1,83 m
Trin, udførelse	Sprosse
Sprosse-/trindybde	30 mm
Nederste udvendig bredde	0,53 m
Vægt	7,7 kg
Tilgængelighed	Dobbeltsidet

Arbejdshøjde ca.	3,3 m
Stigeteknik, bærevne	150 kg
Produkttype	Trappestige