



Manuel kerneboremaskine, Type: 72710361



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	075130 72710361
GTIN	4014586876023
Artikelklasse	03F

Beskrivelse

Udførelse:

Håndført metal-kerneboresystem med 2 trin giver op til 6x hurtigere arbejdstempo ved kerneboring.

- **Trinløst, elektronisk justerbart omdrejningstal.**
- **Værktøjsløs QuickIN PLUS-borholder.**
- **Anvendelse med lavt kraftbehov.**
- **Sikkert arbejde takket være momentglidekobling.**
- **Boring med HM-hulsav i stål op til 80 mm.**
- **Boring med HM-kernebor i stål / aluminium op til 25 / 30 mm.**
- **Værktøjsløs QuickIN PLUS-borholder.**

Fordel:

Metal-kerneboresystem med 2 trin.

Leveringsomfang:

Inklusive selvspændende borepatron \varnothing 3 - 16 mm, ekstrahåndgreb, centrerbor, skærespray og værktøjskuffert.

Bemærk:

Passende HM-kernebor finder du under nr. 075132.

HM-kernebor med TiAlN-belægning, HM-hulsave og HM-hulsave til rør fås på forespørgsel.

Emballage: Kuffert

Producentbetegnelse: KBH 25-2U

Effektforbrug: 1200 W

Omdrejningstalområde, 1. gear: 0 - 520 min⁻¹

Omdrejningstalområde, 2. gear: 0 - 1600 min⁻¹

Maks. bor-Ø i stål: 25 mm
 Værktøjsholder, form: QuickIN PLUS

Teknisk beskrivelse

Værktøjsholder, form	QuickIN PLUS
Producentbetegnelse	KBH 25-2U
Effektforbrug	1200 W
Omdrejningstalområde, 2. gear	0 - 1600 min ⁻¹
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s ²
Maks. bor-Ø i stål	25 mm
Omdrejningstalområde, 1. gear	0 - 520 min ⁻¹
Vægt	3,4 kg
Bemærk	Til brug under trange pladsforhold
Energiforsyning	Med kabel
egnet til materiale	Stål
Emballage	Kuffert
Produkttype	Kerneboremaskine

Tilbehør

HM-kernebor til KBH25 – 2U Bor-Ø 22 mm	075132 22
HM-kernebor til KBH25 – 2U Bor-Ø 16 mm	075132 16
HM-kernebor til KBH25 – 2U Bor-Ø 19 mm	075132 19
HM-kernebor til KBH25 – 2U Bor-Ø Z/5 mm	075132 Z/5
HM-kernebor til KBH25 – 2U Bor-Ø Z/1 mm	075132 Z/1
HM-kernebor til KBH25 – 2U Bor-Ø 14 mm	075132 14
HM-kernebor til KBH25 – 2U Bor-Ø 23 mm	075132 23
HM-kernebor til KBH25 – 2U Bor-Ø 15 mm	075132 15
HM-kernebor til KBH25 – 2U Bor-Ø 21 mm	075132 21

HM-kernebor til KBH25 – 2U Bor-Ø 17 mm	075132 17
Centrerbor	075133
HM-kernebor til KBH25 – 2U Bor-Ø 25 mm	075132 25
HM-kernebor til KBH25 – 2U Bor-Ø 18 mm	075132 18
HM-kernebor til KBH25 – 2U Bor-Ø 24 mm	075132 24
HM-kernebor til KBH25 – 2U Bor-Ø 20 mm	075132 20