



Batteridrevet vinkelslagnøgle, Type: M18BRAIW/0



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	074013 M18BRAIW/0
GTIN	4002395006670
Artikelklasse	03L

Beskrivelse

Udførelse:

Robuste, **kraftfulde FUEL™ akku-slagnøgler** med **kulfri POWERSTATE EC-motor**, lang motorlevetid og høj energieffektivitet. Stabilt **metalgearhus** og ergonomisk **mellemhåndtag med softgrip**. Akku-ladestandsvisning, LED-belysning af arbejdsområdet. Med højre- / venstreløb og elektronisk styring af omdrejningstal. **REDLINK PLUS™-elektronik** – enestående effektstyring:

- **Med systemkommunikation drevmaskine – akku.**
- **Med overbelastningsbeskyttelse af hensyn til længere levetid af akku, motor og gear.**

Batteridrevet vinkelslagnøgle M18 BRAIW-0 med 3/8 tomme HEX-holder.

- **Kompakt vinkelslagnøgle med en længde på kun 307 mm.**
- **2 effekttrin til maksimal fleksibilitet.**

Fordel:

REDLINK PLUS™-elektronik.

Leveringsomfang:

Uden akku og uden lader, i æske.

Bemærk:

Passende reservebatterier og tilbehør finder du fra nr. 073808.

Teknisk beskrivelse

Maks. vibration iht. EN	14,8 m/s ²
Værktøjsholder, mål	3/8 tommer
Maks. moment, 2. trin	76 Nm
Slagtal 1. trin	0 - 2400 min ⁻¹
Producentbetegnelse	M18BRAIW-0
Værktøjsholder, drevprofil	Udvendig firkant
Typisk anvendelse	Strong
Emballage	Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Slagtal 2. trin	0 - 3400 min ⁻¹
maks. skrue-Ø (8,8 – 12,9)	M14
Type	M18BRAIW/0
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 18 V
Maks. moment, 1. trin	40 Nm
Batterispænding	18 V
Vægt	1,1 kg
Antal medfølgende akkuer	0
Energiforsyning	Akkudrevet
Batteritype	Lithium-ion
egnet til materiale	Stål
Slagtal	0 - 2400 min ⁻¹
Produkttype	Skruemaskine

Tilbehør

Lithium-ion-batteri High Output™ Akku-type MHB3	073808 MHB3
Batterilader Type M1218C	073840 M1218C
Batterilader Type M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion system M18B5 Akku-type MB18	073816 MB18

