

Mahr**Digital dybdeskydelære IP 67 med dataudgang, Måleområde: 200mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	418702 200
GTIN	4059192058371
Artikelklasse	43A

Beskrivelse**Udførelse:**

Let aflæseligt, kontrastrigt LCD-display med 8,5 mm høje cifre.

Moderne, energieffektivt målesystem. Finslebne måleflader. Med preset (forindstilling af mål) f.eks til afstandsmålinger med måleindsats nr. 418630. Måleskinnen foran er forsynet med en fin, hærdet målestift \varnothing 1,5 mm, 5 mm lang.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Ekstra bro 300 mm lang nr. 418610, Måleindsats til afstandsmålinger nr. 418630.

Datakabel nr. 498940.

Teknisk beskrivelse

Interface	Digimatic-interface
Interface	USB-interface
Interface	RS232C-interface
Brolængde	100 mm
Talhøjde, LCD-display	8,5 mm
Kalibrering	A1

Reverserbar aflæsning	0,01 mm
Måleområde	0 mm
Tværsnit, måleskinne	16×4 mm
Reverserbar aflæsning	0,0005 tommer
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Antal medfølgende batterier	1
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE	±0,03 mm
Norm	ISO 13385
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Måleværdisikring	MAHR reference-låsesystem
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Dybdeskydelære

Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021000 200
DAkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021010 200

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Måleindsats til afstandsmåling Ø 4 mm	418630
Tilslutningskabelsimplex med datatast Type R2	498940 R2
Tilslutningskabelsimplex med datatast Type USB2	498940 USB2

Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
Sender Type S4E	498966 S4E
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Tilslutningskabelsimplex med datatast Type D2	498940 D2
Ekstra bro 300 mm	418610