

**Mahr****Digital dybdeskydelære IP 67 med i-wi, Måleområde: 200mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	418703 200
GTIN	4059192058364
Artikelklasse	43A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Moderne, energieffektivt målesystem. Målefladerne er fint slebne. Med preset (forindstilling af mål) f.eks til afstandsmålinger med måleindsats nr. 418630. Måleskinne foran er forsynet med en fin, hærdet målestift Ø 1,5mm, 5mm lang.

Meget stort LCD-display, 11 mm høje tal, integreret, trådløst datainterface i-wi, resistent over for støv og fugt, driftstid ca. 3 år.

**Funktion:**

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Leveringsomfang:**

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

**Specialtilbehør:**

Ekstra bro 300 mm lang nr. 418610, Måleindsats til afstandsmålinger nr. 418630.

Trådløs dataoverførsel til i-wi trådløs modtager nr. 498912.

**Teknisk beskrivelse**

Kalibrering	A1
Brolængde	100 mm
Tværsnit, måleskinne	16×4 mm
Reverserbar aflæsning	0,0005 tommer
Driftstid	26000 h

Reverserbar aflæsning	0,01 mm
Interface	MAHR i-wi trådløst system
Måleområde	0 mm
Talhøjde, LCD-display	11 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Antal medfølgende batterier	1
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Trådløs anvendelse	Producentsoftware
Måleafvigelse E MPE	±0,03 mm
Norm	ISO 13385
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Måleværdisikring	MAHR reference-låsesystem
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Dybdeskydelære

## Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021000 200
DAkKS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021010 200

## Tilbehør

Trådløs modtager til Mahr i-wi Type STICK	498914 STICK
Måleindsats til afstandsmåling Ø 4 mm	418630
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975

Trådløs modtager til Mahr i-wi Type STICK	498912 STICK
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Ekstra bro 300 mm	418610