



## Kerneboremaskine, Type: 72705761



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	076520 72705761
GTIN	4014586886077
Artikelklasse	03F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Høj magnetholdekraft og sikkerhedsfrakobling garanterer sikkert arbejde i enhver position.
- Integreret kølesmøremiddeltilførsel sikrer rene snit og en lang levetid for værktøjet.
- Komfort-magnetholdekraftindikator.
- Højre-/venstreløb (også til gevindskæring).
- Vægtoptimeret konstruktion.

**Kompakt, letvægts 2-trins magnet-kerneboremaskine. Meget smal magnetfod, kun 70 mm bred.** Ideel til bearbejdning af T-bjælkeprofiler. Høj funktionalitet og vippesensor.

#### Leveringsomfang:

Inklusive kølesmøremiddelbeholder, fastsurringsbælte, 1× centreringsstift, spånkrog, kuffert.

#### Specialtilbehør:

På forespørgsel.

#### Bemærk:

HM-kernebor og holdere finder du fra nr. 119000. Passende QuickIN-Max-holder og HM-kernebor maks. DM 100 mm kan leveres på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

Effektforbrug	1100 W
Maks. forsænkings-Ø	31 mm
Maks. rive-Ø	16 mm
Værktøjsholder, form	QuickIN
Maks. kernebor-Ø i stål	12 - 35 mm
Maks. spiralbor-Ø i stål	16 mm
Længde	311 mm
Længde, magnetfod	186 mm
Omdrejningstalområde, 2. gear	400 - 1600 min <sup>-1</sup>
Vægt	11 kg
Producentbetegnelse	KBU35-2Q
Maks. gevindbor-Ø i stål	M14 mm
Bredde, magnetfod	70 mm
Bredde	198 mm
Netspænding	230 V
Højde	603 mm
Arbejdsslag	135 mm
Omdrejningstalområde, 1. gear	130 - 520 min <sup>-1</sup>
Energiforsyning	Med kabel
Emballage	Kuffert
Produkttype	Kerneboremaskine

## Tilbehør

Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 16 mm	119000 16
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 43 mm	119000 43
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 28 mm	119000 28
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 65 mm	119000 65
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 15 mm	119000 15

Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 45 mm	119000 45
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 55 mm	119000 55
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 60 mm	119000 60
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 12 mm	119000 12
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 14 mm	119000 14
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 21 mm	119000 21
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 32 mm	119000 32
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 50 mm	119000 50
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 18 mm	119000 18
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 13 mm	119000 13
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 62 mm	119000 62
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 52 mm	119000 52
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 36 mm	119000 36
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 20 mm	119000 20
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 38 mm	119000 38
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 40 mm	119000 40
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 17 mm	119000 17
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 24 mm	119000 24
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 35 mm	119000 35
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 30 mm	119000 30
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 22 mm	119000 22
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 25 mm	119000 25
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 26 mm	119000 26