



## LED-akku-lampe 0-version uden batteri, 18 V, Type: M18SLED



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	073211 M18SLED
GTIN	4002395287147
Artikelklasse	07A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Robuste Li-ion-akku-lamper med høj lysstyrke. **Robuste Li-ion-batteri-lamper med TRUEVIEW™-teknologi.**

- **Vipbart projektørhoved med indtil 1.250 lumen.**
- **Rækkevidde 650 m.**
- **4 lystrin til maksimal fleksibilitet.**

Med punkt-stråletilstand og sprede-stråletilstand.

#### Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbekyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

#### Passer til:

Milwaukee 18-V-akkuer (nr. 073816 MB18 og 073827 MB18).

#### Leveringsomfang:

**Akku-lampe uden akku og uden lader.**

### Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	M18SLED-0
Batterispænding	18 V
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Lysnet, trin 2	1200 lm

Antal medfølgende akkuer	0
Batteritype	Lithium-ion
Vægt uden batteri	1000 g
Energiforsyning	Akkudrevet
Lysnet	1250 lm
Lyskilde	LED-modul
ATEX-zone	Ingen
Produktnavnsegenskab	18 V
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 18 V
Produkttype	Arbejdslygte

## Tilbehør

Li-Ion system M18B5 Akku-type MB18	073816 MB18
Batterilader Type M1218FC	073840 M1218FC
Batterilader Type M1218C	073840 M1218C