

**Borehammer, Type: GBH226F****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	075510 GBH226F
GTIN	3165140859202
Artikelklasse	03B

Beskrivelse**Udførelse:**

Robuste borehamre med **SDS-plus værktøjsholder** og høj borehastighed.

- **Overbelastningskobling til beskyttelse af bruger og maskine.**
- **Trinløs regulering af omdrejningstal giver perfekt forboring.**
- **Adskillige anvendelsesmuligheder med mejselfunktion (drejестop).**
- **Højre-/venstreløb til frigørelse ved blokerede bor.**
- **Skiftepatron til hurtigt skift mellem boring med slag i beton og boring uden slag i træ og metal.**
- **Slagstop til boring i træ og stål.**
- **27 % mindre vibrationer end forgængermodellen takket være aktiv vibrationsdæmpning.**

Fordel:

Slagenergi 2,7 joule.

Leveringsomfang:

Inklusive ekstragreb, maskinklud. Inklusive selvspændende borepatron 13 mm, skiftepatron SDS-plus, dybdeanslag 210 mm, transportkuffert.

Bemærk:

Passende HM-hammerbor finder du under nr. 787000. Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073851-073866.

Teknisk beskrivelse

Vægt	2,9 kg
Slagenergi	2,7 J
Maks. vibration iht. EN	16,5 m/s ²
Producentbetegnelse	GBH 2-26 F
Maks. slagtal	4000 min ⁻¹
Maks. spiralbor-Ø i beton	26 mm
Værktøjsholder, form	SDS-Plus
Effektforbrug	830 W
Maks. spiralbor-Ø i træ	30 mm
Skaft	SDS Plus
Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm
Emballage	Kuffert
Energiforsyning	Med kabel
egnet til materiale	Sten
egnet til materiale	Beton
egnet til materiale	Murværk
Produkttype	Borehammer

Tilbehør

HM-universalborlang Bor-Ø 8 mm	787045 8
HM-universalbor Bor-Ø 8 mm	787040 8
Hårdmetal-universalborlangt med SDS-plus-holder Bor-Ø 10 mm	787060 10
HM-universalborlang Bor-Ø 6 mm	787045 6
HM-universalbitborssæt, 1/4 tomme (E 6,3) Bor-Ø 4-10 mm	787057 4-10
HM-universalborlang Bor-Ø 10 mm	787045 10
HM-universalbitbor, 1/4 tomme (E 6,3) Bor-Ø 10 mm	787047 10
HM-universalbitbor, 1/4 tomme (E 6,3) Bor-Ø 4 mm	787047 4

HM-universalbitbor, 1/4 tomme (E 6,3) Bor-Ø 6 mm	787047 6
Hårdmetal-universalborlangt med SDS-plus-holder Bor-Ø 8 mm	787060 8
HM-universalborlang Bor-Ø 12 mm	787045 12
HM-universalbitbor, 1/4 tomme (E 6,3) Bor-Ø 5 mm	787047 5
HM-universalbor Bor-Ø 6 mm	787040 6
HM-universalbor Bor-Ø 4 mm	787040 4
HM-universalbor Bor-Ø 5 mm	787040 5
HM-universalborsæt Bor-Ø 4-10 mm	787050 4-10
HM-universalbor Bor-Ø 12 mm	787040 12
Hårdmetal-universalborlangt med SDS-plus-holder Bor-Ø 12 mm	787060 12
HM-universalbor Bor-Ø 10 mm	787040 10
HM-universalbitbor, 1/4 tomme (E 6,3) Bor-Ø 8 mm	787047 8
HM-universalborsætlang Bor-Ø 6-12 mm	787055 6-12