



Akku-rundsav, Type: GKS1226



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	078183 GKS1226
GTIN	3165140895217
Artikelklasse	03B

Beskrivelse

Udførelse:

Handy 12 V / 3,0 Ah **akku-rundsav**.

- **Med den mest kompakte konstruktion i sin klasse er den perfekt at håndtere.**
- **Fremragende oversigt over skærelinjen takket være lysstærk LED.**
- **Fremragende ergonomi: Lille grebsdiameter og lav vægt (kun 1,4 kg) for maksimal arbejdskomfort.**
- **Robust aluminiumsfodplade sikrer præcise snit.**
- **Støvsugningadapter kompatibel med Bosch udsugningssystem.**

Leveringsomfang:

Inklusive lader, træsavklinge, parallelanslag / føringsskinne adapter, udsugningadapter, indvendige sekskantnøgler og L-BOXX 238.

Bemærk:

Rundsavsklinger finder du under 583920.

Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073851 og nr. 073866.

Teknisk beskrivelse

Vægt	1,4 kg
Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Akku-kapacitet	3 Ah

Udførelse	Rundsav
Producentbetegnelse	GKS12V-26
Savklinge-Ø	85 mm
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s ²
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 12 V
Savklinge-borings-Ø	15 mm
maks. omdrejningstal	1400 min ⁻¹
Batterispænding	12 V
Batteritype	Lithium-ion
Antal medfølgende akkuer	2
Maks. skæredybde	26,5 mm
Energiforsyning	Akkudrevet
Produkttype	Sav

Tilbehør

Li-ion-akku Akku-type, akku-spænding B12 V	073855 B12
Trærundsavsklinge, vekselfortanding Klinge-Ø D 85 mm	583950 85
Batterilader Type GAL1240	073866 GAL1240