



Batteridrevet bajonetsav, Type: GSA1214



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	078215 GSA1214
GTIN	3165140910651
Artikelklasse	03B

Beskrivelse

Udførelse:

Bosch akku-bajonetsav med **SDS-system** til hurtigt og komfortabelt savklingseskift.

- **Bosch Professional litium-ion-teknologi, der giver lang levetid og perfekt batteri-driftstid.**
- **Electronic Cell Protection (ECP) beskytter akkuen mod overbelastning, overophedning og dybdeafledning.**
- **Ergonomisk Softgrip-greb.**
- **Med LED-arbejdspladsbelysning.**

Kompakt bajonetsav med lav vægt og lille grebsomkreds, også til arbejde over hovedhøjde og med en hånd.

Med **indikator for beskyttelse mod overbelastning og ladetilstand**. Med LED-arbejdspladsbelysning.

Leveringsomfang:

Inklusive transportkuffert, 2x savklinger, 2x akkuer, hurtiglader. Inklusive 2x 12 V / 3,0 Ah Li-ion-akkuer, hurtiglader, 1x bajonetsavklinge S 522 EF Flexible for Metal, 1x bajonetsavklinge S 511 DF Flexible til træ og metal, L-BOXX 102, låg til L-BOXX-indsats til laderen, 1/2 L-BOXX-indsats til apparatet, 1/2 L-BOXX-indsats til laderen.

Bemærk:

Sabelsavblade findes fra nr. 588600.

Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073851 – 073859.

Teknisk beskrivelse

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 12 V
Akku-kapacitet	3 Ah
Producentbetegnelse	GSA 12 V-14
Bemærk	SDS, LED
Batterispænding	12 V
Slagtal	0 - 3000 min ⁻¹
Slaglængde	14,5 mm
Maks. vibration iht. EN	12 m/s ²
Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Vægt	1,2 kg
Batteritype	Lithium-ion
Antal medfølgende akkuer	2
Energiforsyning	Akkudrevet
Produkttype	Sav

Tilbehør

Li-ion-akku Akku-type, akku-spænding B12 V	073851 B12
Bajonetsav-klingesæt Betegnelse 922EF	588600 922EF
Bajonetsav-klingesæt Betegnelse 922EHM	588600 922EHM
Bajonetsav-klingesæt Betegnelse 1122BF	588600 1122BF
Bajonetsav-klingesæt Betegnelse 922BF	588600 922BF
Bajonetsav-klingesæt Betegnelse 1155CHM	588600 1155CHM
Bajonetsav-klingesæt Betegnelse 1122EF	588600 1122EF