



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

**Aluminium-universalstige, 4 dele, med travers, Antal vanger: 14****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	966105 14
GTIN	4031405313149
Artikelklasse	98G

**Beskrivelse****Udførelse:**

Enkeltstige, wienerstige og arbejdsplatform i et. Ved indsats som arbejdsplatform er en belægning og gelænder nødvendige (disse rekvireres separat hos os). 6 automatisk låsende stålhængsler gør stigen sikker at anvende. Sprosseafstand 280 mm. Stabil opstilling og høj arbejdssikkerhed takket være 2 nivello®-traverser og skridsikre nivello®-stigesko i begge sider. Traverserne ligger løst og skrues på to steder på den nederste vangeende.

**Norm:****DIN EN 131.****Bemærk:**

Til disse stiger får du traverser tilpasset efter norm.

**Teknisk beskrivelse**

Dybde, sammenklappet	0,25 m
Stigelængde, kørt ud	4,2 m
Bredde, sammenklappet	1,23 m
Antal trin	2×3 + 2×4

Trappestige, arbejdsøjde ca.	5,3 m
Tværstiverbredde	0,93 m
Vægt	15 kg
Længde, sammenklappet	0,35 m
Stigelængde som wienerstige	2,02 m
Højde som arbejdsplatform	0,99 m
Stigeteknik, bærevne	150 kg
Produkttype	Universalstige