



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Aluminium-universalstige, 4 dele, med travers, Antal vanger: 12**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	966105 12
GTIN	4031405313125
Artikelklasse	98G

Beskrivelse**Udførelse:**

Enkeltstige, wienerstige og arbejdsplatform i et. Ved indsats som arbejdsplatform er en belægning og gelænder nødvendige (disse rekvireres separat hos os). 6 automatisk låsende stålhængsler gør stigen sikker at anvende. Sprosseafstand 280 mm. Stabil opstilling og høj arbejdssikkerhed takket være 2 nivello®-traverser og skridsikre nivello®-stigesko i begge sider. Traverserne ligger løst og skrues på to steder på den nederste vangeende.

Norm:**DIN EN 131.****Bemærk:**

Til disse stiger får du traverser tilpasset efter norm.

Teknisk beskrivelse

Antal trin	4×3
Bredde, sammenklappet	0,99 m
Længde, sammenklappet	0,35 m
Trappestige, arbejdshøjde ca.	4,8 m

Stigelængde, kørt ud	3,65 m
Vægt	14 kg
Tværstiverbredde	0,93 m
Dybde, sammenklappet	0,25 m
Stigelængde som wienerstige	1,76 m
Højde som arbejdsplatform	0,99 m
Stigeteknik, bærevne	150 kg
Produkttype	Universalstige