

**Garant****Hydraulisk ledarm (uden magnetfod), Udladning: 400mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	440610 400
GTIN	4045197889591
Artikelklasse	41D

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Hydraulisk målestativ med central opspænding.** Alle led klemmes stive med den centrale drejeknap. Oliehydraulik sikret mod olietab ved hjælp af dobbelte tætninger. Klemmekraften kan reguleres trinløst. **Stort og gummieret håndhjul** (Ø 54 mm) til let spænding og løsning af klemningen. Ledarme kan drejes 360° og svinges 180° på måleursholderen. Måleure med skaft-Ø 6 og 8 mm eller prisme.

**Infotekst:****Hydraulisk central opspænding**

med ergonomisk håndhjul

**Finindstilling**

på måleursholder

**Kugleled****Magnetfod**

i kunststofindkapsling

**Bemærk:**

Hydrauliske målestativer kan klare høje temperaturudsving ved løsnet fastgørelse. I den forbindelse har olien brug for en vis tid til at tilpasse temperaturen. I fastgjort tilstand er en temperaturforskel på maks. 15 °C mulig uden tryksvingninger. Disse kan medføre beskadigelser på stativet eller de fastgjorte genstande.

**Teknisk beskrivelse**

Udladning	400 mm
Tilslutningsgevind	M8
Magnetstyrke	1000 N
Produkttype	Målestativ

---

## Tilbehør

Reservehåndhjul Type A	440626 A
Reservestempel Type 4	440830 4
Stjernegreb Type 4	440850 4
Spændeskruer M3 til måleursholdere	440858
Stilleskruer M4×0,35 til måleursholdere	440859
Holder til måleur	440860
Isoleringsring-sæt Type 1	440855 1