

Garant**Hydraulisk målestativ (med magnetfod), Udladning: 400mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	440600 400
GTIN	4045197889812
Artikelklasse	41D

Beskrivelse**Udførelse:**

Stativ inklusive magnetfod med **ergonomisk drejekontakt**. Højeffektiv ferritmagnet med slebne anlægsflader på bagsiden og sleben prismeunderside til påsætning også på aksler og cylindriske emner. **Gribevenlig kunststofindkapsling** af magnetfoden med øget slagbeskyttelse og termisk isolering.

Hydraulisk målestativ med central opspænding. Alle led klemmes stive med den centrale drejeknap. Oliehydraulik sikret mod olietab ved hjælp af dobbelte tætninger. Klemmekraften kan reguleres trinløst. **Stort og gummieret håndhjul** (Ø 54 mm) til let spænding og løsning af klemningen. Ledarme kan drejes 360° og svinges 180° på måleursholderen. Måleure med skaft-Ø 6 og 8 mm eller prisme.

Leveringsomfang:

Ledarm nr. 440610 400 og magnetfod nr. 440620 1.

Bemærk:

Hydrauliske målestativer kan klare høje temperaturudsving ved løsnet fastgørelse. I den forbindelse har olien brug for en vis tid til at tilpasse temperaturen. I fastgjort tilstand er en temperaturforskel på maks. 15 °C mulig uden tryksvingninger. Disse kan medføre beskadigelser på stativet eller de fastgjorte genstande.

Teknisk beskrivelse

Magnetstyrke	1000 N
Tilslutningsgevind	M8
Magnetfod, bredde	56 mm
Magnetfod, længde	75 mm
Magnetfod, højde	58 mm
Udladning	400 mm
Retning på tilslutningsgevind	i siden
Produkttype	Målestativ

Tilbehør

Reservehåndhjul Type A	440626 A
Magnetfod Type 1	440620 1
Hydraulisk ledarm (uden magnetfod) Udladning 400 mm	440610 400
Reservestempel Type 4	440830 4
Stjernegreb Type 4	440850 4
Spændeskruer M3 til måleursholdere	440858
Stilleskruer M4x0,35 til måleursholdere	440859
Holder til måleur	440860
Isoleringsring-sæt Type 1	440855 1