

**Garant****Digitalt højdemåle- og ridseapparat med dataudgang, Ridsehøjde: 300mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	444000 300
GTIN	4045197889829
Artikelklasse	41F

**Beskrivelse****Udførelse:**

Stabil fod med slebet standflade og smudsnoter. Ergonomisk, komfortabel kunststofkappe med Santoprene®-overflade. Flad, hårdmetalbestykt opmærkningsnål til enkel opmærkning også i smalle noter, udskiftelig. Klapbar og aftagelig beskyttelseshætte beskytter mod personskader. Opmærkningsmulighed fra 0, tegningsmål kan derved overføres direkte uden regnefejl. Meget let aflæseligt, kontrastrigt LCD-display 11 mm. Inkl. dataudgang. Inkl. finindstilling og låseskrue.

**Udførelse reklametekst:**

Stabil fod med slebet standflade og smudsnoter. Ergonomisk, komfortabel kunststofkappe med Santoprene®-overflade. Flad, hårdmetalbestykt opmærkningsnål til enkel opmærkning også i smalle noter, udskiftelig. Opmærkningsmulighed fra 0. Tegningsmål kan derved overføres direkte uden regnefejl. Klapbar og aftagelig beskyttelseshætte beskytter mod personskader. Inkl. finindstilling og låseskrue.

Meget let aflæseligt, kontrastrigt LCD-display 11 mm. Inkl. dataudgang.

**Funktion:**

- **Nulstilling i enhver position**
- **Preset**
- **Skift mellem mm/tommer**
- **Dataudgang RS232 Proximity**
- **Hold-funktion**

**Leveringsomfang:**

Inklusive opmærkningsnål nr. 444010 str. 75.

Batteri nr. 081560 str. CR2032.

**Specialtilbehør:**

Datakabel nr. 498948, tastaturinterface 498963.

**Teknisk beskrivelse**

Målesøjle-tværsnit	30×12 mm
Aflæsning	0,0005 tommer
Aflæsning	0,01 mm
Fodflade, bredde	110 mm
Fejlgrænse	0,04 mm
Ridsehøjde	300 mm
Fodflade, længde	165 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Antal medfølgende batterier	1
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Cifferhøjde	11 mm
Interface	RS232C-interface
Interface	USB-interface
Måleværktøj	digital
Kalibrering	E1
Produkttype	Højdemåler og -ridser

**Services**KalibreringHøjdeskydelære/ højderidser Maks.  
måleområde 300 mm

024630 300

**Tilbehør**

Reserveridsenål, HM-bestykket Længde 75 mm	444010 75
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Tilslutningskabel Type R2	498948 R2
Tilslutningskabel Type USB2	498948 USB2
Reserveridsenål, HM-bestykket Længde 150 mm	444010 150