

Ansell**Nitrilhandsker, par HyFlex® 11-840, Handskestørrelse: 7****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094264 7
GTIN	10076490475540
Artikelklasse	04P

Beskrivelse**Udførelse:**

HyFlex® 11-840. Meget god balance mellem slidstyrke, høj brugerkomfort og stor bevægelighed, derfor perfekt til skiftende arbejde. **Silikonfri** og således ingen forurening af metaldele med silikonepartikler. Særligt velegnet til montering af små og mellemstore komponenter, generelle opgaver.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Handskestørrelse	7
Serie	HyFlex®
Handsketype	Universalhandsker
Beskyttelseskategori	Kategori II
Indhold	12

Handskeegenskab	Silikonefri
Handskeegenskab	latexfri
Handskeegenskab	Levnedsmiddelcertificering
Handskeegenskab	allergiker-hudvenlig
EN 388	4131A
EN 407	X1XXXX
Bæremateriale	Nylon Spandex
Belægning	Nitrilskum
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Præcision
Længde	200 mm
Farve	sort / grå
Vægt	11,6 g
Strikketeknologi	15G
Norm	EN 407
Anvendelse	flergangsbrug
Materiale	Nitrilskum
Skærebeskyttelsesklasse	A
Produkttype	Universalhandsker