



## Nitrilhandsker, par FlexMech® 663, Handskestørrelse: 10



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 094255 10     |
| GTIN                | 4008198766308 |
| Artikelklasse       | 04Q           |

### Beskrivelse

**Udførelse:**

FlexMech® 663. Handskerne har en høj slidstyrke og god ergonomisk pasform. Fremragende føleevne og høj åndbarhed. **Silikonefri** og vaskbare.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

### Teknisk beskrivelse

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Handskestørrelse     | 10                    |
| Producentbetegnelse  | FlexMech 663          |
| Serie                | FlexMech®             |
| Handsketype          | Universalhandsker     |
| Beskyttelseskategori | Kategori II           |
| Beklædning, standard | Oeko-Tex Standard 100 |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Indhold                 | 11                  |
| Handskeegenskab         | Silikonefri         |
| Handskeegenskab         | DMF-fri             |
| EN 388                  | 4131X               |
| EN 407                  | X1XXXX              |
| Bæremateriale           | Polyamid            |
| Belægning               | Nitrilskum          |
| belægningsvariant       | indvendig håndflade |
| Anvendelsesområde       | Præcision           |
| Længde                  | 240 - 260 mm        |
| Farve                   | sort / grå          |
| Vægt                    | 54 g                |
| Strikketeknologi        | 15G                 |
| Norm                    | EN 407              |
| Kontaktvarme op til     | 100 °C              |
| Anvendelse              | flergangsbrug       |
| Skærebeskyttelsesklasse | 1                   |
| Produkttype             | Universalhandsker   |