



Nitrilhandsker, par FlexMech® 663, Handskestørrelse: 7



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094255 7
GTIN	4008198766377
Artikelklasse	04Q

Beskrivelse

Udførelse:

FlexMech® 663. Handskerne har en høj slidstyrke og god ergonomisk pasform. Fremragende føleevne og høj åndbarhed. **Silikonefri** og vaskbare.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Handskestørrelse	7
Producentbetegnelse	FlexMech 663
Serie	FlexMech®
Handsketype	Universalhandsker
Beskyttelseskategori	Kategori II
Beklædning, standard	Oeko-Tex Standard 100

Indhold	11
Handskeegenskab	Silikonefri
Handskeegenskab	DMF-fri
EN 388	4131X
EN 407	X1XXXX
Bæremateriale	Polyamid
Belægning	Nitrilskum
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Præcision
Længde	240 - 260 mm
Farve	sort / grå
Vægt	54 g
Strikketeknologi	15G
Norm	EN 407
Kontaktvarme op til	100 °C
Anvendelse	flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse	1
Produkttype	Universalhandsker