

Ansell**Nitrilhandsker, par HyFlex® 11-925, Handskestørrelse: 9****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094248 9
GTIN	10076490612129
Artikelklasse	04P

Beskrivelse**Udførelse:**

HyFlex® 11-925. Handsker med **18-gauge-strikketeknologi** og dobbeltlag af nitril og nitrilskum med en meget god kombination af føleevne, godt oliegreb og god hudbeskyttelse. En ny-udviklet gribeteknologi reducerer risikoen for, at objekter glider ud af hånden i dynamiske arbejdsområder. Særlig velegnet til sortering og kontrol af lette dele, montering af olierede emner, bestykning og tømning af produktionsbånd, servicearbejde.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Handskestørrelse	9
Serie	HyFlex®
Handsketype	Universalhandsker
Beskyttelseskategori	Kategori II

Indhold	12
Handskeegenskab	Silikonefri
Handskeegenskab	latexfri
EN 388	3111A
Bæremateriale	Spandex nylon
Belægning	Nitril
belægningsvariant	3/4-belægning
Anvendelsesområde	Præcision
Længde	205 mm
Farve	blå
Vægt	17,5 g
Strikketeknologi	18G
Anvendelse	flergangsbrug
Materiale	Nitril
Skærebeskyttelsesklasse	A
Produkttype	Universalhandsker