



Nitrilhandsker, par RewoMech 641, Handskestørrelse: 11



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094377 11
GTIN	4008198764113
Artikelklasse	04Q

Beskrivelse

Udførelse:

RewoMech 641. **modstandsdygtigt kunstlæder** til beskyttelse ved mekanisk arbejde. Med disse handsker får brugeren et godt greb, også ved håndtering af våde dele, og hænderne beskyttes mod olie og fugt med en fugtighedsbarriere af Tyvek®. Manchetten har en burrelås. Handskerne er åndbare og et godt alternativ til gængse læderhandsker. Særligt egnede til bearbejdning af metal og kunststof, til finmekanik, montage- og transportarbejde.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	RewoMech 641
Handskestørrelse	11
Beskyttelseskategori	Kategori II
Handsketype	Universalhandsker

Indhold	12
Handskeegenskab	DMF-fri
Handskeegenskab	latexfri
Handskeegenskab	Burrelukning
EN 388	2121X
Bæremateriale	Kunstlæder
Anvendelsesområde	Allround
Længde	240 - 260 mm
Farve	grå / sort
Vægt	90 g
Anvendelse	flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse	1
Produkttype	Universalhandsker