

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Snoet penselbørste INOX-tråd, Børste-Ø D1×børstetykkelse: 19X0,35mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	574900 19X0,35
GTIN	4017359126295
Artikelklasse	57L

**Beskrivelse****Udførelse:**

Glat **snoet** tråd, indpresset i stålenhed, **skaft-Ø 6 mm**, jævn og tætbesat børsteflade, yderst slidstærk.

INOX-trådkvalitet 1.4401 (AISI 316) bæreenhed med kunststofkappe til bearbejdning af rustfrit stål.

**Anvendelse:**

Til afgratning, fjernelse af slagger og til alle middelkrævende og krævende børsteopgaver.

**Børsten åbnes mere eller mindre afhængigt af omdrejningstallet og kan derfor også indføres på steder med begrænset plads, f.eks. ind i kabinetter.**

**Teknisk beskrivelse**

maks. omdrejningstal	20000 min <sup>-1</sup>
Antal snoninger	6
Besætningslængde H <sub>1</sub>	28 mm
Børste-Ø D <sub>1</sub>	19 mm
Børstetykkelse	0,35 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Besætningsmateriale	INOX-tråd
Snoninger	venstresnoet
Produkttype	Penselbørste

