



## Nitrilhandsker, par, Handskestørrelse: 9



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 094300 9      |
| GTIN                | 4045197890115 |
| Artikelklasse       | 02H           |

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Åndbare montagehandsker med innovativ, vandbaseret PU-nitrilcoating til brug, hvor der stilles høje krav til præcision, fleksibilitet og følsomhed i tørre og let olierede arbejdsomgivelser. Meget fint struktureret overflade takket være den komplicerede fremstillingsproces. Lang levetid med meget høj slidstyrke. DMF-fri.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

### Teknisk beskrivelse

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Handskestørrelse     | 9                     |
| Handsketype          | Universalhandsker     |
| Beskyttelseskategori | Kategori II           |
| Beklædning, standard | Oeko-Tex Standard 100 |

|                   |  |
|-------------------|--|
| Indhold           | 12   |
| Handskeegenskab   | DMF-fri  |
| Handskeegenskab   | allergiker-hudvenlig   |
| EN 388            | 4131X  |
| Bæremateriale     | Lycra®, polyamid   |
| Belægning         | water based PU/Nitril  |
| belægningsvariant | indvendig håndflade  |
| Anvendelsesområde | Allround   |
| Anvendelsesområde | Præcision  |
| Længde            | 255 mm   |
| Farve             | sort / grå   |
| Strikketeknologi  | 15G  |
| AQL               | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. |
| Anvendelse        | flergangsbrug  |
| Produkttype       | Universalhandsker  |