



Nitrilhandsker, par med dupper, Handskestørrelse: 9



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094301 9
GTIN	4045197890160
Artikelklasse	02H

Beskrivelse

Udførelse:

Åndbare montagehandsker med innovativ, vandbaseret PU-nitrilcoating til brug, hvor der stilles høje krav til præcision, fleksibilitet og følsomhed i tørre og let olierede arbejdsomgivelser. Meget fint struktureret overflade takket være den komplicerede fremstillingsproces. Lang levetid med meget høj slidstyrke. DMF-fri.

Med **ekstra nitrilnopper**, der giver endnu bedre greb og længere levetid.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Handskestørrelse	9
Beskyttelseskategori	Kategori II
Handsketype	Universalhandsker
Beklædning, standard	Oeko-Tex Standard 100

Indhold	12
Handskeegenskab	allergiker-hudvenlig
Handskeegenskab	DMF-fri
EN 388	4131X
Bæremateriale	Lycra®, polyamid
Belægning	water based PU/Nitril
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Allround
Anvendelsesområde	Præcision
Længde	255 mm
Farve	sort / grå
Strikketeknologi	15G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Anvendelse	flergangsbrug
Produkttype	Universalhandsker