

**Tolerancedorn A-ZC 6-13, Nominalmål-Ø: 76mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	484020 76
GTIN	2050001952257
Artikelklasse	48B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Go-siderne på disse arbejdsdorne produceres med et **slidovermål** iht. DIN 7164.

Måleenhed i førsteklasses specialstål, hærdet, afspændt slebet og finslebet.

Tolerancedorne til ISO-**tolerancefeltpositioner A – ZC** i **basistolerancegraderne 6 – 13**.

**Norm:**

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164**.

**Bemærk:**

- **Flere mellemstørrelser på forespørgsel og kan bestilles på [www.hoffmann-group.com](http://www.hoffmann-group.com) f.eks. nr. 484000 str. 82.**
- **Kontrolmåleværktøj (uden slidovermål) se nr. 484027.**
- **Lærer med mellem mål og alle Ø med talmæssig tolerance, se nr. 484025.**
- **Angiv den ønskede toleranceklasse. Ved bestilling skal tolerancefeltpositionen (A–ZC) og basistolerancen (6–13) angives, f.eks. nr. 484020 10F10.**

**Teknisk beskrivelse**

Tolerancefelt	ZB
Tolerancefelt	JS
Tolerancefelt	T
Tolerancefelt	E
Tolerancefelt	X
Tolerancefelt	FG
Tolerancefelt	N
Tolerancefelt	B

Tolerancefelt	ZC
Tolerancefelt	K
Tolerancefelt	U
Tolerancefelt	EF
Tolerancefelt	Y
Tolerancefelt	G
Tolerancefelt	P
Tolerancefelt	C
Tolerancefelt	Z
Tolerancefelt	H
Tolerancefelt	R
Tolerancefelt	CD
Tolerancefelt	ZA
Tolerancefelt	J
Tolerancefelt	S
Tolerancefelt	D
Tolerancefelt	V
Tolerancefelt	F
Tolerancefelt	M
Tolerancefelt	A
Norm	DIN 7164
Norm	DIN 2245-1
Norm	DIN EN ISO 1938-1
Kvalitet	7
Kvalitet	11
Kvalitet	10
Kvalitet	13
Kvalitet	9
Kvalitet	6

Kvalitet	12
Kvalitet	8
Nom. mål	76 mm
Lærertype	Go-lærer
Lærertype	Nogo-lærer
Kalibrering	M2
Produkttype	Tolerancedorn

## Services

KalibreringTolerancedorn maks. Ø 200 mm	028300 200
DAkS-kalibreringTolerancedorn maks. Ø 200 mm	028340 200