



## Moment-præcisionsskruemaskiner med ParameterControl Stavvinkelskruemaskine, Type: 71126360



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	071120 71126360
GTIN	4014586883847
Artikelklasse	03F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**FEIN ACCU TEC præcisionsskruemaskine** er dimensioneret til de højeste krav til **præcise serieskrunkinger**.

- **Børsteløse EC-motorer med mange gange højere standtid og op til 80% lavere vedligeholdelsesomkostninger.**
- **Forsinkelse af genstart efter skrunking for at undgå „efterspænding“.**
- **Genstartsspærre ved utilstrækkelig batteriladning til at gennemføre skrunkingen.**
- **Lave spændetolerancer til høj skrunkingskvalitet.**
- **Ensartet præcise tilspændingsmomenter uafhængigt af antallet af skrueer.**
- **Testbare skruemaskiner, CmK-værdi  $> 1,67 \pm 10\%$  (i forhold til 6 sigma) iht. ISO 5393 VDI/VDE 2647.**

**Løsnemomentet ligger 25 % over spændingsmomentet.**

Moment-præcisionsskruemaskine med ParameterControl til enkel og individuel programmering på pc under anvendelse af en programmeringsadapter (nr. 071135 str. 92604163).

**Frit programmerbare parametre:** Omdrejningstal, rotationsretning, drejevinkel, momenttærskel og tid.

Op til 5 programtrin. Præcis tilpasning til den pågældende skruetask. **Endelig frakobling gennem mekanisk kobling.** Ideel til proces- og tidsoptimering.

**Præcisionsskruemaskine til Li-Ion-akku. Med lavt vedligeholdelsesbehov** op til 500.000 skrunkinger.

#### Leveringsomfang:

Skruemaskinen leveres som solomaskine **batteri, lader, indstillingsværktøj og vinkelhoved**. Bestil batteri, lader, indstillingsværktøj og vinkelhoved specifikt til den pågældende maskine.

**Bemærk:**

Passende batterier og ladere findes fra nr. 073832.

Momenttestapparater finder du fra nr. 654300.

Moment-/drejevinkelsensorer finder du under nr. 654381.

Kalibreringsservice på forespørgsel.

## Teknisk beskrivelse

Motorkonstruktion	Børsteløs EC-motor
Producentbetegnelse	ASW 18-45 PC
Omdrejningstalområde	25 - 310 min <sup>-1</sup>
Vægt inklusive akku	1,7 kg
Konstruktion	Stavvinkelskruemaskine
Batterispænding	12 V
Batterispænding	18 V
Momentområde	20 - 45 Nm
passende vinkelhoved	071133 15010
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Fein type E 12 V
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Fein type E 18 V
Batteritype	Lithium-ion
Energiforsyning	Akkudrevet
Produkttype	Skruemaskine

## Tilbehør

Programmeringsadapter Type 92604163	071135 92604163
Akku lithium-ion Akkutype, akkuspænding FE18 V	073835 FE18
ACCU TEC- indstillingsværktøj Type ESTW	071119 ESTW
Elektronisk momentnøgletester"TTT"	654340