



Moment-præcisionsskruemaskiner med ParameterControl Stavvinkelskruemaskine, Type: 71126260



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	071120 71126260
GTIN	4014586883830
Artikelklasse	03F

Beskrivelse

Udførelse:

FEIN ACCU TEC præcisionsskruemaskine er dimensioneret til de højeste krav til **præcise serieskrudninger**.

- **Børsteløse EC-motorer med mange gange højere standtid og op til 80% lavere vedligeholdelsesomkostninger.**
- **Forsinkelse af genstart efter skruring for at undgå „efterspænding“.**
- **Genstartsspærre ved utilstrækkelig batteriladning til at gennemføre skruringen.**
- **Lave spændetolerancer til høj skrulingskvalitet.**
- **Ensartet præcise tilspændingsmomenter uafhængigt af antallet af skruer.**
- **Testbare skruemaskiner, CmK-værdi $> 1,67 \pm 10\%$ (i forhold til 6 sigma) iht. ISO 5393 VDI/VDE 2647.**

Løsnemomentet ligger 25 % over spændingsmomentet.

Moment-præcisionsskruemaskine med ParameterControl til enkel og individuel programmering på pc under anvendelse af en programmeringsadapter (nr. 071135 str. 92604163).

Frit programmerbare parametre: Omdrejningstal, rotationsretning, drejevinkel, momenttærskel og tid.

Op til 5 programtrin. Præcis tilpasning til den pågældende skruetopgave. **Endelig frakobling gennem mekanisk kobling.** Ideel til proces- og tidsoptimering.

Præcisionsskruemaskine til Li-Ion-akku. Med lavt vedligeholdelsesbehov op til 500.000 skrudninger.

Leveringsomfang:

Skruemaskinen leveres som solomaskine **batteri, lader, indstillingsværktøj og vinkelhoved**. Bestil batteri, lader, indstillingsværktøj og vinkelhoved specifikt til den pågældende maskine.

Bemærk:

Passende batterier og ladere findes fra nr. 073832.

Momenttestapparater finder du fra nr. 654300.

Moment-/drejevinkelsensorer finder du under nr. 654381.

Kalibreringservice på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	ASW 18-30 PC
Omdrejningstalområde	30 - 420 min ⁻¹
Vægt inklusive akku	1,7 kg
Motorkonstruktion	Børsteløs EC-motor
Momentområde	12 - 30 Nm
Batterispænding	12 V
Batterispænding	18 V
Konstruktion	Stavvinkelskruemaskine
passende vinkelhoved	071133 15010
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Fein type E 12 V
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Fein type E 18 V
Batteritype	Lithium-ion
Energiforsyning	Akkudrevet
Produkttype	Skruemaskine

Tilbehør

ACCU TEC- indstillingsværktøj Type ESTW	071119 ESTW
Elektronisk momentnøgletester"TTT"	654340
Akku lithium-ion Akkutype, akkuspænding FE18 V	073835 FE18
Programmeringsadapter Type 92604163	071135 92604163