

**KÄRCHER****Våd- og tørstøvsuger, Producentbetegnelse: NT30TL****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078521 NT30TL
GTIN	4039784973299
Artikelklasse	07C

**Beskrivelse****Udførelse:**

Effektive universal-**våd og tørstøvsugere** med høj sugeeffekt og kompakt konstruktion, slangedepot og tilbehørsholder på apparatet. **Automatisk slukning**, når beholderens maksimale fyldeniveau opnås.

- **Foldfilter muliggør våd- og tørstøvsugning uden fjernelse af filtret.**
- **Det automatiske filterrengøringsystem Tact muliggør arbejde uden afbrydelser ved lave vedligeholdelsesomkostninger og en lang levetid for filtret.**
- **Med den centrale drejekontakt skifter man bekvemt mellem sugeprogrammerne.**
- **Det øverste store flade Eco-foldefilter muliggør våd- og tørstøvsugning uden fjernelse af filtret.**
- **Med den centrale drejekontakt skifter man bekvemt mellem sugeprogrammerne.**
- **Det automatiske filterrengøringsystem Tact muliggør arbejde uden afbrydelser ved lave vedligeholdelsesomkostninger og en lang levetid for filtret.**
- **Robust 30-liter-beholder med bumper og metalhjul.**

**Leveringsomfang:**

Inklusive støvsugerslange med manifold, metalrør 2×0,5 m, gulv- og fugedyse, fladfolde- eller papirfilter.

**Bemærk:**

Brug industristøvsuger nr. 078522 til olie og olieholdige medier.

## Teknisk beskrivelse

Længde	560 mm
Vægt	13,9 kg
Sugeslangelængde	2,5 m
Arbejdsstøj	69 dB(A)
Luftvolumenstrøm	74 l/s
Indvendig tilslutningsdiameter	35 mm
Beholdervolumen	30 l
Antal turbiner	1
Højde	580 mm
Producentbetegnelse	NT 30/1 Tact L *EU
Støvklasse – støvsuger	L
Effektforbrug	1380 W
Vakuum	254 mbar
Filterrengøring	Tact automatisk filterrengøring
Kabellængde	7,5 m
Bredde	370 mm
Filtersystem	Fladt Eco-foldfilter
Bemærk	Robust beholder med bumper
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Våd- og tørsuger

## Tilbehør

Fladt filter Passer til støvsugertype NT30	072809 NT30
Filterposesæt5 dele Passer til støvsugertype NT30	072808 NT30