

Bærearmløstiv, Grundlængde m / bæreevne t: 1,6/1



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	919973 1,6/1
GTIN	4052462012714
Artikelklasse	94B

Beskrivelse

Udførelse:

Bærearmløstiv forøger gaffeltruckens rækkevidde. Stabil stålkonstruktion med indkøringslommer til gaffler. Også egnet til gaffelstablere med løftekrug. Kædesikring mod utilsigtet afglidning og en svirvellastkrug. Stiv udførelse med 3 mulige krogpositioner.

Lakering:

Der kan vælges mellem lysegrå RAL 5012, gulorange RAL 2000, ildrød RAL 3000, resedagrøn RAL 6011, musegrå RAL 7005 **lakering**.

Bemærk:

Vær opmærksom på gaffeltruckens bæreevne!

Teknisk beskrivelse

Bredde	600 mm
Grundlængde	1600 mm
Indkørsel, indiv. mål, bredde	220 mm
Bæreevne på det yderste øje	200 kg
Maks. bæreevne	1000 kg
Vægt	42 kg
Indkørsel, indiv. mål, højde	80 mm
Indføringslommer, afstand	160 mm
Farveudvalg	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Produkttype

Bærearm