

## Bæream teleskoperbar, Grundlængde m / bæreevne t: 1,6/1



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	919974 1,6/1
GTIN	4052462012936
Artikelklasse	94B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Bæreamme forøger gaffeltruckens rækkevidde. Stabil stålkonstruktion med indkøringslommer til gaffer. Også egnet til gaffelstablere med løftekrog. Kædesikring mod utilsigtet afglidning og en svirvellastkrog. Teleskopudførelse med 7 mulige krogpositioner. Hver enkelt position sikret med indstiksbolt. Hældning 25°. Med støttefodder, frihøjde 100 mm.

#### Lakering:

Der kan vælges mellem lysegrå RAL 5012, gulorange RAL 2000, ildrød RAL 3000, resedagrøn RAL 6011, musegrå RAL 7005 **lakering**.

#### Bemærk:

Vær opmærksom på gaffeltruckens bæreevne!

### Teknisk beskrivelse

Bredde	600 mm
Grundlængde	1600 mm
Længde kørt ud	2500 mm
Indkørsel, indiv. mål, bredde	220 mm
Bæreevne på det yderste øje	125 kg
Maks. bæreevne	1000 kg
Vægt	55 kg

Indkørsel, indiv. mål, højde	80 mm
Indføringslommer, afstand	160 mm
Farveudvalg	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Produkttype	Bærearm