

Garant**Gaffelnøgle/skralderingsnøgle, Nøglestørrelse: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614800 6
GTIN	4045197588999
Artikelklasse	61B

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Ring med specielt letgående, stabil skralde.
Ekstrem lille vinkel på 5° til fornyet greb.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

Nøglelængde L: 136 mm

Kæbebredde b: 18 mm

Kæbehøjde h_1 : 5 mm

Ringhøjde h_2 : 7 mm

Ring-ØD: 17,5 mm

Skralde- momentbelastning: 30 Nm

Teknisk beskrivelse

Ringhøjde h_2	7 mm
Kæbebredde b	18 mm
Nøglestørrelse	6 mm
Ring-ØD	17,5 mm
Kæbehøjde h_1	5 mm
Nøglelængde L	136 mm
Skralde- momentbelastning	30 Nm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Ringstilling	0 grader

Antal tænder	72
Vinkel til fornyet greb	5 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	matforkromet
Produkttype	Skruenøgle