

**Garant****Gaffelnøgle/skralderingsnøgle, Nøglestørrelse: 15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614800 15
GTIN	4045197160256
Artikelklasse	61B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sænksmedet. Ring med specielt letgående, stabil skralde.  
Ekstrem lille vinkel på 5° til fornyet greb.

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, matforkromet.  
Nøglelængde L: 200 mm  
Kæbebredde b: 33,4 mm  
Kæbehøjde h<sub>1</sub>: 6,9 mm  
Ringhøjde h<sub>2</sub>: 10 mm  
Ring-ØD: 28,9 mm  
Skralde- momentbelastning: 200 Nm

**Teknisk beskrivelse**

Ring-ØD	28,9 mm
Nøglelængde L	200 mm
Ringhøjde h <sub>2</sub>	10 mm
Skralde- momentbelastning	200 Nm
Kæbebredde b	33,4 mm
Kæbehøjde h <sub>1</sub>	6,9 mm
Nøglestørrelse	15 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Ringstilling	0 grader

Antal tænder	72
Vinkel til fornyet greb	5 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	matforkromet
Produkttype	Skruenøgle