

## Fladsakseløfteborde, Bæreevne kg / model: 1000/1



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 919991 1000/1 |
| GTIN                | 4053981010991 |
| Artikelklasse       | 08Y           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Stabil saksestiver med en platform af glat stålplade. Til trinløs løftning og sænkning af laster, paletterede varer, gitterbokse og til niveauudligning ved materialebestykning på maskiner. Anvendelse på industrigulv uden grav pga. ekstremt lav konstruktion. Sikker og ufarlig betjening vha. trykknapper med funktionerne op/ned i dødmanskredsløb og nødstop. Overbelastningsbeskyttelse vha. indbygget trykbegrænsningsventil. Optimal sikkerhed ved drift og vedligeholdelse vha. integreret rørbrudsventil og servicestøtter. Opkørselsrampe gør det muligt at køre hen til løftebordet med en gaffel- eller transportvogn.

#### Norm:

**DIN EN 1570-1; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und UVV-Vorschriften.**

#### Bemærk:

- **Omgivende temperatur indendørs fra 0 °C til 40 °C.**
- **Før idrifttagning skal montering og el-tilslutninger kontrolleres af en fagmand.**
- **Kontrollér gulvets eksisterende tilstand i forhold til løftebordets samlede vægt.**

### Teknisk beskrivelse

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Bredde               | 1140 mm |
| Bæreevne             | 1000 kg |
| Vægt                 | 250 kg  |
| Konstruktionshøjde C | 82 mm   |
| Løfthøjde H          | 760 mm  |

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Løftetid        | 18 s           |
| Længde L        | 1450 mm        |
| Netspænding     | 400 V          |
| Netfrekvens     | 50 Hz          |
| Energiforsyning | Med kabel      |
| Produkttype     | Sakseløftebord |