

ejendals

Handsker, par, uden for Tegera® 6614, Handskestørrelse: 9



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094386 9
GTIN	7340118315980
Artikelklasse	04R

Beskrivelse

Udførelse:

Tegera® 6614. læderhandsker af **fuldnavret okselæder** til finmekanisk arbejde. Tåler **kontaktvarme op til 100 °C**. Med **olie- og vandafvisende coating** på indvendig håndflade.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Handskestørrelse	9
Handsketype	Kørehandsker
Beskyttelseskategori	Kategori II
Indhold	6
Bæremateriale	Okselæder
belægningsvariant	ingen belægning

Materiale	Okselæder
Kontaktvarme op til	100 °C
EN 388	3011X
EN 407	X1XXXX
Anvendelse	flergangsbrug
Anvendelsesområde	Allround
Farve	sort / grå
Produkttype	Oksespaltlæderhandsker