

## ejendals

### Svejseskytelsehandsker, par Tegera® 118a, Handskestørrelse: 11



#### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094127 11
GTIN	7340118312743
Artikelklasse	04R

#### Beskrivelse

##### Udførelse:

**Tegera® 118a. Allround-svejseshandsker** af narvet spaltokselæder og fuldnarvet gedeskind. Med **forstærket pegefinger**. Tåler **kontaktvarme op til 100°C**. Uden for.

##### Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

#### Teknisk beskrivelse

Handskestørrelse	11
Beskyttelseskategori	Kategori III
Handsketype	Svejseshandsker
Handskeegenskab	Flammehæmmet trin 4
Anvendelse	flergangsbrug
Længde	310 mm
Bæremateriale	Fuldnarvet gede-, narvet oksespaltlæder

belægningsvariant	ingen belægning
Indhold	12
Materiale	Fuldnarvet gedekind, narvet spaltokselæder
Anvendelsesområde	Allround
Anvendelsesområde	Heavy Duty
Kontaktvarme op til	100 °C
EN 388	3121X
EN 407	412X4X
EN 12477	Type B
Svejsemetode	MIG/MAG
Farve	yellow / white
Norm	EN 407
Produkttype	Svejsehandsker