

ejendals

Svejsebeskyttelsehandsker, par Tegera® 118a, Handskestørrelse: 9



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094127 9
GTIN	7340118312828
Artikelklasse	04R

Beskrivelse

Udførelse:

Tegera® 118a. Allround-svejsehandsker af narvet spaltokselæder og fuldnarvet gedeskind. Med **forstærket pegefinger**. Tåler **kontaktvarme op til 100°C**. Uden for.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Handskestørrelse	9
Handsketype	Svejsehandsker
Beskyttelseskategori	Kategori III
Handskeegenskab	Flammehæmmet trin 4
Anvendelse	flergangsbrug
Længde	310 mm
Bæremateriale	Fuldnarvet gede-, narvet oksespaltlæder

belægningsvariant	ingen belægning
Indhold	12
Materiale	Fuldnarvet gedekind, narvet spaltokselæder
Anvendelsesområde	Allround
Anvendelsesområde	Heavy Duty
Kontaktvarme op til	100 °C
EN 388	3121X
EN 407	412X4X
EN 12477	Type B
Svejsemetode	MIG/MAG
Farve	yellow / white
Norm	EN 407
Produkttype	Svejsehandsker