

ejendals

Svejsebeskyttelsehandsker, par Tegera® 11CVA, Handskestørrelse: 10



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094125 10
GTIN	7340118312637
Artikelklasse	04R

Beskrivelse

Udførelse:

Tegera® 11 CVA. Vandafvisende allround-svejsehandsker i fuld narvet gedeskind i høj kvalitet. Med forstærkede syninger og linning. Tåler **kontaktvarme op til 100 °C**.

Kromfrit.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Handskestørrelse	10
Beskyttelseskategori	Kategori III
Handsketype	Svejsehandsker
Handskeegenskab	Flammehæmmet trin 4
Anvendelse	flergangsbrug
Længde	320 mm
Bæremateriale	Fuld narvet gedelæder

belægningsvariant	ingen belægning
Indhold	12
Materiale	Fuldnarvet gedekind
Anvendelsesområde	Heavy Duty
Kontaktvarme op til	100 °C
EN 388	3121X
EN 407	412X4X
EN 12477	Type B
Svejsemetode	WIG
Farve	yellow / white
Norm	EN 407
Produkttype	Svejsehandsker