

Garant**Gaffelnøgle/skralderingsnøgle, Nøglestørrelse: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614800 16
GTIN	4045197160263
Artikelklasse	61B

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Ring med specielt letgående, stabil skralde.
Ekstrem lille vinkel på 5° til fornyet greb.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.
Nøglelængde L: 216 mm
Kæbebredde b: 34 mm
Kæbehøjde h_1 : 7,1 mm
Ringhøjde h_2 : 10,6 mm
Ring-ØD: 30,3 mm
Skralde- momentbelastning: 250 Nm

Teknisk beskrivelse

Skralde- momentbelastning	250 Nm
Nøglestørrelse	16 mm
Kæbehøjde h_1	7,1 mm
Ringhøjde h_2	10,6 mm
Nøglelængde L	216 mm
Ring-ØD	30,3 mm
Kæbebredde b	34 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Ringstilling	0 grader

Antal tænder	72
Vinkel til fornyet greb	5 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	matforkromet
Produkttype	Skruenøgle