



Porcellanato- flisebor, Bor-Ø: 5mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 787035 5 |
| GTIN | 9002741169054 |
| Artikelklasse | 76G |

Beskrivelse

Udførelse:

2 dele. Et bor med **diamantslebet hårdmetalplatte** med en patenteret centrerspidis til ultrapræcis placering og præcise huller uden materialeafrivning. Med 10 mm skaft. Et hårdmetalbor til anvendelse i professionel borepatronholder. Med 1/4 tomme (E 6,3) sekskantskaft.

Anvendelse:

Til de **hårdeste porcelænsfliser** op til Mohs- / Ritz-hårdhedsgrad 9 samt glas og porcelæn.

Bemærk:

Ikke egnet til slagboring. Spindelomdrejningstal maks. 200 o/min. Kræver ingen køling.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|-----------------------|
| Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion | Ingen slagboring |
| Skaft | Cylinderskaft |
| maks. omdrejningstal | 200 min ⁻¹ |
| Hel længde | 105 mm |

| | |
|-------------------|---------|
| Antal bor | 2 |
| Bit-sekskantskaft | E 6,3 |
| Bor-Ø | 5 mm |
| Skaft-Ø | 10 |
| Skæremateriale | HM |
| Produkttype | Stenbor |