

**Garant****Gaffelnøgle/skralderingsnøgle, Nøglestørrelse: 32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614800 32
GTIN	4045197286093
Artikelklasse	61B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sænksmedet. Ring med specielt letgående, stabil skralde.  
Ekstrem lille vinkel på 5° til fornyet greb.

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, matforkromet.  
Nøglelængde L: 425 mm  
Kæbebredde b: 65 mm  
Kæbehøjde  $h_1$ : 13,8 mm  
Ringhøjde  $h_2$ : 17 mm  
Ring-ØD: 60 mm  
Skralde- momentbelastning: 900 Nm

**Teknisk beskrivelse**

Skralde- momentbelastning	900 Nm
Ringhøjde $h_2$	17 mm
Kæbehøjde $h_1$	13,8 mm
Nøglelængde L	425 mm
Nøglestørrelse	32 mm
Ring-ØD	60 mm
Kæbebredde b	65 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Ringstilling	0 grader

Antal tænder	72
Vinkel til fornyet greb	5 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	matforkromet
Produkttype	Skruenøgle