

**ATTIX sikkerhedsstøvsugere, Producentbetegnelse: 33-2HIC****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078542 33-2HIC
GTIN	5711145392107
Artikelklasse	07C

Beskrivelse**Udførelse:**

Robust og effektiv **våd- / tørstøvsuger** med fleksibelt slangetilslutningssystem (MultiFit) til løsning af professionelle rengøringsopgaver. **Udskilningsgrad > 99,9 %.**

· **InfiniClean fuldautomatisk filterrengøringsystem.**

Kompakt **sikkerhedsstøvsuger** til arbejde med farligt støv i **klasse L, M, H og asbest.**

· **Softstart, omdrejningstalregulering.**

· **Stikkontakt med automatisk tænding, antistatisk.**

Leveringsomfang:

Inklusive sugeslange, buet håndrør, vådfilter og afvaskeligt filterelement (PET), slange- og ledningsholdere. Inklusive afvaskeligt fladt PTFE-foldfilter, **antistatisk sugeslange** Ø 32 mm, forlængerrør i rustfrit stål D 36 (2 × 505 mm), buet håndrør i rustfrit stål, industrigulvdyse 300 mm, fugedyse, antistatisk værktøjsadapter.

Bemærk:

Andre sikkerhedsstøvsugere til alle fareklasser (sundhedsfarlige eller eksplosionsfarlige støvtyper) fås på forespørgsel (klasse L, M, H).

Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	33-2HIC
---------------------	---------

Automatisk tænding	ja
Vakuum	250 mbar
Antal turbiner	1
Bredde	385 mm
Luftvolumenstrøm	75 l/s
Antistatisk system	ja
Kabellængde	7,5 m
Slange-Ø	36 mm
Filterrensning	InfiniClean™ fuldautomatisk
Beholdervolumen	30 l
Effektforbrug	1400 W
Længde	565 mm
Arbejdsstøj	60 dB(A)
Udskilningsgrad	99,9 %
Højde	520 mm
Sugeslangelængde	4 m
Vægt	14,5 kg
Støvklasse – støvsuger	L
Støvklasse – støvsuger	H
Støvklasse – støvsuger	M
Støvklasse – støvsuger	asbest
Bemærk	Sikkerhedsstøvsuger
Filtersystem	Fladt PTFE-foldfilter
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Våd- og tørsuger

Tilbehør

Ekstra filter Passer til støvsugertype 33-2HIC

078548 33-2HIC

Værkstedssæt Producentbetegnelse ATTIX5

078543 ATTIX5

Filterposesæt5 dele Passer til støvsugertype 33-2HIC

078549 33-2HIC