

**Tørstøvsugere, Producentbetegnelse: 118HCSBS****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078558 118HCSBS
GTIN	5711141017608
Artikelklasse	07D

**Beskrivelse****Udførelse:**

Nilfisk CFM „Grey Line“ industristøvsugere af høj kvalitet med lang levetid. **Tørstøvsuger** med effektiv 1-kW-bypass-vekselstrømsturbine med lang levetid. Indgangs-Ø 50 mm. Smudsbeholder med ruller, Easylift-system til enkel tømning af beholderen. Godkendt **sikkerhedsstøvsuger til støvklasse H**.

**Leveringsomfang:**

Inklusive sikkerhedsfilterpose „Safe-Bag-system“, stjernefilter. **Uden tilbehør.**

**Bemærk:**

Passende tilbehør finder du under 078551-078552.

Effektforbrug: 1000 W

Beholdervolumen: 25 l

Længde: 510 mm

Bredde: 500 mm

Højde: 950 mm

Antal turbiner: 1

**Teknisk beskrivelse**

Arbejdsstøj	75 dB(A)
-------------	----------

Vægt	26 kg
Beholdervolumen	25 l
Antal turbiner	1
Bredde	500 mm
Effektforbrug	1000 W
Luftvolumenstrøm	45 l/s
Længde	510 mm
Højde	950 mm
Vakuum	215 mbar
Producentbetegnelse	118HCSBS
Energiforsyning	Med kabel

### Tilbehør

Industrisæt Slange-Ø 50 mm	078552 50
Industrisæt oliebestandigt Slange-Ø 50 mm	078551 50