

**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Miniature-rundbørste INOX-tråd 0,10 mm, Børste-Ø D1×børstebredde:  
19X2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	574932 19X2
GTIN	4017359289549
Artikelklasse	57L

**Beskrivelse****Udførelse:****Skaft-Ø 3 mm.****Anvendelse:**

Bearbejdning af præcisionsemner, små overflader og vanskeligt tilgængelige steder.

**Teknisk beskrivelse**

Børste-Ø D <sub>1</sub>	19 mm
Besætningslængde H <sub>1</sub>	5 mm
Børstetykkelse	0,1 mm
maks. omdrejningstal	12000 min <sup>-1</sup>
Børstebredde	2 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	3 mm
Besætningsmateriale	INOX-tråd
Typisk anvendelse	Rengøring, afgratning
Snoninger	bølget
Produkttype	Renseskive

