



## Nitrilhandsker, par KX-02B TWYLITE, Handskestørrelse: 9



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094314 9
GTIN	6942542968407
Artikelklasse	02H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Smidig og let beskyttelsehandske med dupper af silikone på den indvendige håndflade og fingerspidserne med sikker gribeevne i tørt miljø.

- **Forstærket tommel- og pegefinger.**
- **Med praktisk aftørningsstykke af frotté på tomten.**
- **Hånddryg af Spandex giver mere bevægelsesfrihed og åndbarhed.**
- **Sidder sikkert på grund af burrelås.**

#### Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.  
Handskeegenskab: latexfri

### Teknisk beskrivelse

Handskestørrelse	9
Serie	KX
Handsketype	Universalhandsker
Beskyttelseskategori	Kategori II

Indhold	1
Vask	40 °C kulørtvask
Tørring	Lufttørring
Handskeegenskab	forstærkning af tommelfingerens inderside
Handskeegenskab	Burrelukning
Handskeegenskab	DMF-fri
Handskeegenskab	latexfri
EN 388:2016	3121X
Bæremateriale	Kunsthæder/Spandex
Belægning	Silikone
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Allround
Anvendelsesområde	Præcision
Længde	225 mm
Farve	sort / grå
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Anvendelse	flergangsbrug
Produkttype	Universalhandsker