



Nitrilhandsker, par KX-01A SHADOW, Handskestørrelse: 11



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094312 11
GTIN	6942542967974
Artikelklasse	02H

Beskrivelse

Udførelse:

Ekstremt tætsiddende og let beskyttelseshandske med meget stor åndbarhed. Meget komfortabel og behagelig at bære til alsidige anvendelsesmuligheder inden for det finmekaniske område.

- **Meget tyndt (0,55 mm), håndsyt bæreremateriale egnet til præcis håndtering.**
- **Åndbar wavex-grip-struktur på den indvendige håndflade og fingrene, hvilket giver forbedret greb og optimal produktbeskyttelse.**
- **Hånddryg af forstærket Lycra giver mere bevægelsesfrihed.**
- **Touchscreen-kompatibel.**

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Handskeegenskab: latexfri

Farve: sort / grå

Teknisk beskrivelse

Handskestørrelse	11
Serie	KX

Beskyttelseskategori	Kategori II
Handsketype	Universalhandsker
Indhold	1
Vask	40 °C kulørtvask
Tørring	Lufttørring
Handskeegenskab	DMF-fri
Handskeegenskab	forstærkning af tommelfingerens inderside
Handskeegenskab	Touchscreen-egnet
Handskeegenskab	latexfri
EN 388:2016	2111X
Bæremateriale	Kunstlæder/Spandex
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Præcision
Længde	240 mm
Farve	sort / grå
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Anvendelse	flergangsbrug
Produkttype	Universalhandsker