



Nitrilhandsker, par KX-01 DUSK, Handskestørrelse: 11



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094311 11
GTIN	6942542967929
Artikelklasse	02H

Beskrivelse

Udførelse:

Ekstremt tætsiddende og let beskyttelseshandske med Hex-Grip-profilbelægning af silikone på den indvendige håndflade og fingerspidserne. Meget komfortabel og behagelig at bære til alsidige anvendelsesmuligheder inden for det finmekaniske område.

- **Meget tyndt (0,5 mm), håndsytet bæremateriale med stor holdbarhed.**
- **Meget god gribeevne som følge af silikone-Hex-Grip-belægning.**
- **Hånddryg af forstærket Lycra giver mere bevægelsesfrihed.**
- **Touchscreen-kompatibel.**

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Handskeegenskab: latexfri

Farve: sort / grå

Teknisk beskrivelse

Handskestørrelse	11
Serie	KX
Handsketype	Universalhandsker

Beskyttelseskategori	Kategori II
Indhold	1
Vask	40 °C kulørtvask
Tørring	Lufttørring
Handskeegenskab	Touchscreen-egnet
Handskeegenskab	DMF-fri
Handskeegenskab	forstærkning af tommelfingerens inderside
Handskeegenskab	latexfri
EN 388:2016	3121X
Bæremateriale	Kunstlæder/Spandex
Belægning	Silikone
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Præcision
Længde	240 mm
Farve	sort / grå
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Anvendelse	flergangsbrug
Produkttype	Universalhandsker