

Garant**Gaffelnøgle/skralderingsnøgle, Nøglestørrelse: 17mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614800 17
GTIN	4045197160270
Artikelklasse	61B

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Ring med specielt letgående, stabil skralde.
Ekstrem lille vinkel på 5° til fornyet greb.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.
Nøglelængde L: 233 mm
Kæbebredde b: 36,6 mm
Kæbehøjde h_1 : 7,9 mm
Ringhøjde h_2 : 10,9 mm
Ring-ØD: 33,3 mm
Skralde- momentbelastning: 270 Nm

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse	17 mm
Nøglelængde L	233 mm
Kæbehøjde h_1	7,9 mm
Ring-ØD	33,3 mm
Kæbebredde b	36,6 mm
Ringhøjde h_2	10,9 mm
Skralde- momentbelastning	270 Nm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Ringstilling	0 grader

Antal tænder	72
Vinkel til fornyet greb	5 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	matforkromet
Produkttype	Skruenøgle