

Ansell**Nitrilhandsker, par HyFlex® 11-937, Handskestørrelse: 11****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094486 11
GTIN	10076490449817
Artikelklasse	04P

Beskrivelse**Udførelse:**

HyFlex® 11-937. Lette handsker med en meget god kombination af skærebeskyttelse, olieafvisning og slidstærkt materiale. Dobbeltcoating af polyurethan og nitrilskum med et sikkert greb. Med **18-gauge-strikketeknologi** og Dyneema®-Diamond-teknologifiber.

Udførelse reklametekst:

HyFlex® 11-937. Lette handsker med en meget god kombination af skærebeskyttelse, olieafvisning og slidstærkt materiale.

- **Dobbeltcoating af polyurethan og nitrilskum med et sikkert greb.**
- **Med 18-gauge-strikketeknologi og Dyneema®-Diamond-teknologifiber.**
- **Til brug ved præcisionsarbejde.**
- **Farve: grå/sort**

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Henvisning reklametekst:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne

Teknisk beskrivelse

Handskestørrelse	11
Serie	HyFlex®
Handsketype	Universalhandsker
Beskyttelseskategori	Kategori II
Indhold	12
Handskeegenskab	DMF-fri
Handskeegenskab	forstærkning af tommelfingerens inderside
Handskeegenskab	allergiker-hudvenlig
Handskeegenskab	Silikonefri
Strikketeknologi	18G
Beklædning, standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42B
Bæremateriale	Dyneema®
Belægning	PU/nitrilskum
Materiale	Nitrilskum
belægningsvariant	3/4-belægning
Anvendelsesområde	Præcision
Farve	grå / sort
Vægt	28 g
Længde	212 mm
Anvendelse	flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse	B
Produkttype	Skærebeskyttelsehandsker