



Nitrilhandsker, par KryTech 580, Handskestørrelse: 10



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094468 10
GTIN	3245425804100
Artikelklasse	06D

Beskrivelse

Udførelse:

KryTech 580 Grip&Proof. Til fintfølende arbejde i let oliekontaminerede og tilsmudsede arbejdsomgivelser. Effektiv gribesikkerhed i oliekontaminerede og fedtede områder med **Grip&Proof**-teknologien. Lang levetid med oliebestandighed og vaskbart materiale. Især egnede til bearbejdning af emner med skæreolie, håndtering af olierede tyndplader og maskindele, skære-, stanse- og prægearbejde.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Handskestørrelse	10
Beskyttelseskategori	Kategori II
Handsketype	Universalhandsker
Indhold	45

Handskeegenskab	DMF-fri
Handskeegenskab	latexfri
Beklædning, standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4342B16
Bæremateriale	PEHD
Belægning	Nitril
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Præcision
Farve	sort / grå
Længde	230 - 280 mm
Anvendelse	flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse	B
Produkttype	Skærebeskyttelsehandsker