



## Nitrilhandsker, par KryTech 580, Handskestørrelse: 9



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094468 9
GTIN	3245425804193
Artikelklasse	06D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

KryTech 580 Grip&Proof. Til fintfølende arbejde i let oliekontaminerede og tilsmudsede arbejdsomgivelser. Effektiv gribesikkerhed i oliekontaminerede og fedtede områder med **Grip&Proof**-teknologien. Lang levetid med oliebestandighed og vaskbart materiale. Især egnede til bearbejdning af emner med skæreolie, håndtering af olierede tyndplader og maskindele, skære-, stanse- og prægearbejde.

#### Norm:

EN 388; EN ISO 21420

#### Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

### Teknisk beskrivelse

Handskestørrelse	9
Handsketype	Universalhandsker
Beskyttelseskategori	Kategori II
Indhold	45

Handskeegenskab	DMF-fri
Handskeegenskab	latexfri
Beklædning, standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4342B16
Bæremateriale	PEHD
Belægning	Nitril
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Præcision
Farve	sort / grå
Længde	230 - 280 mm
Anvendelse	flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse	B
Produkttype	Skærebeskyttelsehandsker