

**Elektronikskævbidere Super Knips[®], afledende greb, KW, Hel længde: 140mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	726660 140
GTIN	4003773081708
Artikelklasse	73F

Beskrivelse**Udførelse:**

Slankt hoved med præcist slebne skær, uden skærefas. Greb med flerkomponentovertræk, med returfeder. **ESD-egnet.**

Anvendelse:

Også velegnet til skæring af fiberoptiske kabler (lysledere).

Materiale:

Special-værktøjsstål, bruneret.

Teknisk beskrivelse

Skæreeffekt, ståltråd middelhård	0,2 - 1,4 mm
Hel længde	140 mm
Skærlængde	12,3 mm
Hovedbredde	15,7 mm
Skæreydelse: Kobbertråd op til Ø	0,2 - 2,1 mm
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Skærefas	Uden facet
Materiale	Specialværktøjsstål i særklasse, oliehardt
Norm	DIN ISO 9654
Greb	Flerkomponentovertræk

Produktionsmetode	Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC)
Overflade	sort bruneret
Produktnavnsegenskab	KW
med returfeder	ja
med trådholder	nej
Produkttype	skærende tang